




La imagen puede diferir del producto original

#### RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Novatech                         |
| Tipo de carcasa               | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 700 kg                           |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 840 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 1400 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                            |
| Peso total                    | 0,674 kg                         |

#### ARO

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Material del cuerpo                | Sin definir           |
| Material de la banda de rodadura   | Polipropileno, blando |
| Diámetro                           | 78 mm                 |
| Ancho de Banda de rodadura         | 78 mm                 |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A            |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D            |
| Diámetro del Rodamiento de bolas   | 47 mm                 |
| Ancho del Rodamiento de bolas      | 16 mm                 |

## DIBUJOS TÉCNICOS

