



La imagen puede diferir del producto original

#### RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea                         |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 130 kg                        |
| Conductivo eléctrico          | No                            |
| Inoxidable                    | No                            |
| Capacidad de carga estática   | 260 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                  | 148 mm                        |
| Ancho total                   | 82 mm                         |

#### SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                        |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte     |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color                    | Gris y blanco (RAL9002)          |
| Desplazamiento           | 40 mm                            |
| Radio de giro            | 109 mm                           |
| Interferencia de giro    | 218 mm                           |
| Diámetro del domo        | 52 mm                            |

#### ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 125 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 20 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

#### AJUSTE

|                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular, espaciado entre el Agujero para tornillo US |
| Longitud de la placa                       | 95 mm                                                          |
| Anchura de la placa                        | 70 mm                                                          |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 72 mm                                                          |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 76 mm                                                          |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 44.5 mm                                                        |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 52 mm                                                          |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm                                                          |

# LINEA

5940UAP125P52 RAL9002

EAN 4031582352177



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Club  
Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



product  
design  
award

IF Premio  
Diseño