

LUMINA

A525POI040P41 TFR

EAN 4031582391367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname | Lumina |
| Typ | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 10 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 20 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 54 mm |
| Gesamtbreite | 38 mm |
| Gesamtgewicht | 0,056 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 40 mm |
| Breite der Lauffläche | 6 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|---------------|--|
| Material | Polypropylen |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Schwenkradius | 36 mm |
| Störkreis | 72 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
| Plattenlänge | 38 mm |
| Plattenbreite | 38 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 28 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 28 mm |