产品信息

# AGILA

2477YGO100P50

EAN 4031582343397



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Agila |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 80 kg |
| 导电 | 是 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 160 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 60 °C |
| 总高 | 135 mm |
| 总宽度 | 60 mm |
| 总重量 | 0.77 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板，中号 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 43.5 mm |
| 旋转半径 | 131 mm |
| 转向干涉 | 262 mm |
| 圆顶直径 | 60 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚丙烯，导电 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶，导电 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 轮子颜色 | 银灰色（类似 RAL7001） |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮体宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 （A） | 87 岸 A |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 77 mm |
| 上板宽 | 67 mm |
| 上板孔长度（最小） | 46.5 mm |
| 上板孔长度（最大） | 51.5 mm |
| 上板孔宽度（最小） | 56 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 61.5 mm |
| 上板孔直径 | 8.5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477YGO100P50

EAN 4031582343397

订单号 00034886

**产品图纸**






