

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Integral twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
3km/hの耐荷重	125 kg
4km/hの耐荷重	125 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	250 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	150 mm
全幅	60 mm
総重量	1.31 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	37.5 mm
旋回半径	100 mm
旋回径	200 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	12 mm
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	32 mm
ボルト長	45 mm
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面

