INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●○○○ |
| Desgaste | ●●●●● |
| Resistência à corrosão | ●●●●● |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Alpha stainless |
| Tipo | Rodízio fixo |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 125 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Sim |
| Capacidade de carga estática | 250 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 250 °C |
| Altura total | 128 mm |
| Largura geral | 85 mm |
| Peso geral | 0,51 kg |

## SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Aço inoxidável, pesado |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Cor | Aço inoxidável |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Plástico termoendurecido , resistente ao calor |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento auto-lubrificante |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Preto |
| Diâmetro | 100 mm |
| Largura do Piso | 35 mm |
| Largura do corpo | 35 mm |
| Dureza do Piso (D) | 90 Shore D |

## ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 100 mm |
| Largura da placa | 85 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 77 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478BOG100P62


EAN 4031582347074

Número de encomenda 00035519

**Desenhos do produto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH