

ALPHA

3470DVJ100P62

EAN 4031582303537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	70 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	140 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Altura total	128 mm
Largura geral	75 mm
Peso geral	0,9 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	40 mm
Raio giratório	90 mm
Interferência giratória	180 mm
Diâmetro do dome	75 mm

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Passivada a azul
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	30 mm
Largura do corpo	30 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	105 mm
Largura da placa	80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	77 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	60 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

ALPHA

3470DVJ100P62

EAN 4031582303537



Número de encomenda 00001361

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

