

LUMINA

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Lumina

ハウジングタイプ 自在キャスター

標準 EN12528 - 家具用キャスター

3km/hの耐荷重 40 kg

導電性 ✓

静荷重 80 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

温度範囲 (最大) 60 °C

取付高 56 mm

全幅 55 mm

総重量 0.115 kg

車輪

| | |
|-------------|----------------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン、導電性 |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム、導電性 |
| ベアリング | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸 | リベット止め |
| トレッド色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| 車輪色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 10 mm |
| ボディ幅 | 10 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|---------------|
| 材料 | 亜鉛鋳造/アルミニウム |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング、クローズド |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| オフセット | 20 mm |
| 旋回半径 | 54 mm |
| 旋回径 | 108 mm |

フィッティング

| | |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径 | 10 mm |

LUMINA

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

