



L'immagine può differire dal prodotto originale

#### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ● |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

#### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Kappa                                    |
| Tipo                                | Ruota girevole con blocco direzionale    |
| Standard                            | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h                    | 540 kg                                   |
| Portata a 6 km/h                    | 450 kg                                   |
| Elettricamente conduttivo           | No                                       |
| Inossidabile                        | No                                       |
| Portata statica                     | 900 kg                                   |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                                    |
| Altezza totale                      | 205 mm                                   |
| Larghezza complessiva               | 110 mm                                   |
| Peso complessivo                    | 4,34 kg                                  |

#### SUPPORTO

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Ghisa, o ferro forgiato, pesante                |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Colore                    | Passivato blu                                   |
| Disassamento              | 58 mm                                           |
| Raggio di piroettamento   | 140 mm                                          |
| Ingombro di piroettamento | 280 mm                                          |
| Lubrication nipple        | 1                                               |
| Diametro cuffia superiore | 111 mm                                          |

#### RUOTA

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tread hardness              | morbido                            |
| Materiale del corpo         | Lamiera d'acciaio, pesante         |
| Materiale del battistrada   | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione   |
| Asse                        | Vite con dado                      |
| Colore Ruota                | Nero (simile a RAL9005)            |
| Parafili                    | Con parafili                       |
| Diametro                    | 160 mm                             |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                              |
| Larghezza corpo             | 50 mm                              |
| Durezza del Battistrada (A) | 67 Shore A                         |

#### FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 135 mm               |
| Larghezza della piastra          | 110 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# KAPPA

9681SEP160P63 CL67

EAN 4031582364675

Numero d'ordine 00838218

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

