

ALPHA SMART STAINLESS

8377IDC100P30-13

EAN 4031582494020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha smart stainless
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Hauteur	128 mm

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	121 mm
Diamètre d'encombrement	242 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Amortissement, résistance à la température
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Dureté du bandage (A)	75 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm