

ICS

5327PJP125S70

EAN 4031582367492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	ICS
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	162 mm
Poids global	0.57 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Slim
Pivot	Tige pivotante
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	259 mm
Diamètre du filetage	0 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Garde-filet intégré
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige	10 mm
Tige Longueur Tige	17 mm

Prix IF
Design

ICS

5327PJP125S70

EAN 4031582367492

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

