

AGILA

2471UAP150R05-28

EAN 4031582301526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	方向ロック付き回転キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	188 mm
総重量	1.331 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	36 mm
旋回径	262 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	28 mm
ボルト長	45 mm

AGILA

2471UAP150R05-28

EAN 4031582301526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

