



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	ICS
Tip de carcasă	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	166 mm
Greutate totală	0,719 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Protecție pentru filet	Protecție integrată a filetului
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Subțire
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Offset	38 mm
Interferență pivotantă	259 mm
Inoxidabil	✓

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	95 mm
Lățimea plăcii	70 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	50 mm
Diametru orificiu placă	11 mm



Premiul pentru
Design IF

ICS



5327PJX125P51 INOX

EAN 4031582367447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Premiul pentru
Design IF