



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Linea                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową      |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 120 kg                                   |
| Przewodzący prąd elektryczny   | Tak                                      |
| Nierdzewne                     | Tak                                      |
| Nośność statyczne              | 240 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 118 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 82 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,72 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa koła        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Szary biały (RAL9002)      |
| Wysięg                 | 32 mm                      |
| Promień działania koła | 108 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 216 mm                     |
| Średnica kopuły        | 52 mm                      |

## KOŁO

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne       |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                              |
| Średnica             | 100 mm                                       |
| Szerokość Bieżnia    | 20 mm                                        |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                                   |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm          |

## Product Drawings

