

KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Kappa load
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	1680 kg
Portata a 6 km/h	1400 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	2800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	255 mm
Larghezza complessiva	140 mm
Peso complessivo	13,38 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetto a rulli reggispinga con scanalatura profonda
Colore	Zinco-ferro (trasparente)
Disassamento	65 mm
Raggio di piroettamento	170 mm
Ingombro di piroettamento	340 mm
Lubrication nipple	1
Diametro cuffia superiore	140 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Larghezza corpo	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	175 mm
Larghezza della piastra	140 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	105 mm
Larghezza foro piastra (massima)	140 mm
Diametro del foro della piastra	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489

Numero d'ordine 00863070

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

