



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Agila              |
| 하우징 유형         | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg             |
| 전기 전도성         | 아니요                |
| 스테인리스          | 아니요                |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C              |
| 총높이            | 163 mm             |
| 전체 체중          | 1.06 kg            |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 41 mm    |
| 회전 반경   | 131 mm   |
| 회전 간섭   | 262 mm   |

## 휠

|                |            |
|----------------|------------|
| Tread hardness | 부드러운       |
| 차체 재질          | 폴리프로필렌     |
| 트레드 재질         | 단단한 고무 비표시 |
| 베어링            | 정밀 볼 베어링   |
| 스레드 가드         | 스레드가드 포함   |
| 직경             | 125 mm     |
| 트레드 폭          | 32 mm      |
| 트레드의 경도(A)     | 75 Shore A |

## 피팅

|       |           |
|-------|-----------|
| 피팅 유형 | 고체 스템, 원형 |
| 볼트 직경 | 22 mm     |
| 볼트 길이 | 45 mm     |

## Product Drawings

---

