

LINEA LIGHT

5921UAP075S70-M10X15 LN EN12530

EAN 4031582415278



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea light
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
적재 용량 정적	160 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	81 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.222 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	75 mm
트레드 폭	15 mm

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
오프셋	23 mm
회전 반경	82 mm
회전 간섭	164 mm
나사산 직경	0 mm

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥
스템 길이	15 mm



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드

제품 정보

LINEA LIGHT


5921UAP075S70-M10X15 LN EN12530

EAN 4031582415278



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면



도이치
디자이너 클럽



Interzum
어워드



IF 디자인
어워드