

## LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve                       | Lumina                             |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő szakaszos fékkel |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők              |
| Elektromosan vezető               | ✓                                  |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                             |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                              |
| Összsúly                          | 61 mm                              |
| Teljes szélesség                  | 55 mm                              |
| Összsúly                          | 0,093 kg                           |

## KERÉK

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén, elektromosan vezető |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező                |
| Csapág                       | Siklócsapág távtartóval           |
| Tengely                      | Szegecselt                        |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül        |
| Átmérő                       | 50 mm                             |
| Futófelület szélessége       | 8 mm                              |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D                        |

## VÁZ

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Anyag           | Polipropilén                              |
| Villa alakja    | Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával |
| Forgócsapág     | Csap, forgatható                          |
| Körbeforgás     | 51 mm                                     |
| Körbeforgás     | 102 mm                                    |
| Kupola átmérője | 45 mm                                     |

## SZERELVÉNY

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrűvel, peremmel |
| Szár átmérője     | 11 mm                          |

# LUMINA

A523YOI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

