



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veikspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea                                             |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni                  |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 130 kg                                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                                |
| Nerūsējošais                         | Jā                                                |
| Statiskā kravnesība                  | 260 kg                                            |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                            |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                             |
| Kopējais augstums                    | 143 mm                                            |
| Kopējais platums                     | 82 mm                                             |
| Kopējais svars                       | 0,99 kg                                           |
| Sertifikācija                        | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Sūd               |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājojļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Precīzijas lodīšu gultnis  |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)     |
| Ofsets              | 40 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 129 mm                     |
| Grozāms savienojums | 258 mm                     |
| Kupola diametrs     | 52 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                                      |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts                          |
| Gūtnis                 | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                              |
| Diametrs               | 125 mm                                         |
| Protektora platums     | 20 mm                                          |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                                    |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves                                                                               |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm                                                                                           |
| Ieteikums                | Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. |

## Product Drawings

