

KAPPA LOAD

9651FTP125P63 CL67

EAN 4031582348736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Kappa load
Tip	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	660 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	550 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1100 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	170 mm
Lățime totală	110 mm
Greutate totală	5,7 kg

FURCA

Materialul de construcție	Fontă sau fier forjat, greu
Formă Furcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	48 mm
Raza de pivotare	112,5 mm
Interferență pivotantă	225 mm
Lubrication nipple	1
Diametru cupolă	111 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	135 mm
Lățimea plăcii	110 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

KAPPA LOAD

9651FTP125P63 CL67

EAN 4031582348736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

