



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○   |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○   |
| Usure                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | ICS                             |
| Type                            | Roulette fixe                   |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Conducteur d'électricité        | Oui                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 166 mm                          |
| Largeur totale                  | 52 mm                           |
| Poids                           | 0,77 kg                         |

## CHAPE

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la chape | Polyamide                           |
| Forme de la chape    | Élancée                             |
| Couleur de la chape  | Gris argenté (similaire au RAL7001) |
| Diamètre du dôme     | 52 mm                               |

## ROUE

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide, conducteur d'électricité             |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, étanche        |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                          |
| Pare-fils                | Pare-fils intégré                               |
| Diamètre                 | 125 mm                                          |
| Largeur du bandage       | 32 mm                                           |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                                           |
| Dureté du bandage (A)    | 91 Shore A                                      |
| Dureté du bandage (D)    | 40 Shore D                                      |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 95 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 70 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 50 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 75 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

