



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●○○

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	ICS
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	141 mm
Greutate totală	0,591 kg

### ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Protecție integrată a filetului
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

### FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Subțire
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Offset	37 mm
Interferență pivotantă	240 mm

### RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	77 mm
Lățimea plăcii	67 mm
Lungime orificiu placă (minim)	56 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	51,5 mm
Diametru orificiu placă	8,5 mm



Premiul pentru Design IF

## DESENE TEHNICE

