INFORMACJE O PRODUKCIE

# AGILA

## 2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Agila |
| Typ | Kółko obrotowe |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 80 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Tak |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 160 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| Wysokość całkowita | 138 mm |
| Szerokość całkowita | 60 mm |
| Waga całkowita | 0,96 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 38 mm |
| Promień działania koła | 88 mm |
| Zasięg działania koła | 176 mm |
| Średnica kopuły | 60 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Arkusze stalowe |
| Materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko | Łożysko stożkowe |
| Kolor Koło | pasywowany na niebiesko |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 32 mm |
| Szerokość korpusu | 32 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Syntetyczny ekspander, kwadratowy |
| Długość Trzpień | 24 mm |
| Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne) | 22 mm |
| Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne) | 24 mm |
| Wskazówka | Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218

Numer zamówienia 00006650

**Rysunki produktu**




