



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | ICS |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 141 mm |
| Totaal gewicht | 0,591 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Afdekkapjes | Geïntegreerde afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

VORK

| | |
|-------------|-----------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Slank |
| Zwenklager | Stift, zwenkend |
| Offset | 37 mm |
| Uitzwenking | 240 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 77 mm |
| Breedte plaat | 67 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 8,5 mm |

TECHNISCHE TEKENINGEN

