INFORMACJE O PRODUKCIE

# AGILA

2478PJO125P50

EAN 4031582030327



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ● ○ |
| Odejście | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Agila |
| Typ | Kółko stałe |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 100 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 160 mm |
| Szerokość całkowita | 60 mm |
| Waga całkowita | 0,59 kg |

## OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Średnica kopuły | 60 mm |

## KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Kolor Koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 32 mm |
| Szerokość korpusu | 32 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A |

## MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
| Długość płytki | 77 mm |
| Szerokość płytki | 67 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 46,5 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 51,5 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 56 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 61,5 mm |
| Średnica otworu płytki | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478PJO125P50


EAN 4031582030327

Numer zamówienia 00006533

**Rysunki produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH