

ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha stainless
Tipo	Rueda fija
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	80 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-30 °C
Rango de temperatura (máximo)	250 °C
Altura total	128 mm
Peso total	0.67 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Acero Inoxidable, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Color	Acero Inoxidable

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Amortiguación, Resistente al calor
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	100 mm
Anchura de la placa	85 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	77 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	60 mm
Diámetro del orificio de la placa	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

