

AGILA TWIN

2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI

EAN 4031582302875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante avec central, Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	103 mm
Largeur totale	71 mm
Poids global	0.58 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Jaune passivé
Déport	28 mm
Rayon d'encombrement	65.5 mm
Diamètre d'encombrement	131 mm
Diamètre du dôme	65 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur Roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire avec éléments de frein
Longueur de plaque	70 mm
Largeur de plaque	55 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	51 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	41 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	51 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	57 mm
Diamètre du trou de la plaque	5.5 mm

AGILA TWIN

2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI

EAN 4031582302875

Numéro de commande 00028313
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

