



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea                                |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 130 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 260 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 145 mm                               |
| Largura geral                     | 82 mm                                |
| Peso geral                        | 1,068 kg                             |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 125 mm                           |
| Largura do Piso            | 20 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Offset                  | 40 mm                            |
| Raio giratório          | 129 mm                           |
| Interferência giratória | 258 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 52 mm                            |

## ENCAIXE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Tipo de fixação     | Espiga sólida, redonda |
| Diâmetro do Furo    | 22 mm                  |
| Comprimento do Furo | 40 mm                  |

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LINEA

5947UAP125R05-22 RAL9002


EAN 4031582369168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---



Clube  
Design  
Deutscher



Prémio  
Interzum



Prémio IF  
Design