



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ●

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea                                   |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos    |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 130 kg                                  |
| Elétrico condutivo                | ✓                                       |
| Capacidade de carga estática      | 260 kg                                  |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                  |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                   |
| Altura total                      | 148 mm                                  |
| Largura geral                     | 82 mm                                   |

#### RODA

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo             |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão        |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                           |
| Diâmetro                   | 125 mm                                  |
| Largura do Piso            | 20 mm                                   |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                              |

#### SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Offset                  | 40 mm                            |
| Raio giratório          | 129 mm                           |
| Interferência giratória | 258 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 52 mm                            |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 95 mm                       |
| Largura da placa                      | 70 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 50 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LINEA

5941XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---



Clube  
Design  
Deutscher



Prémio  
Interzum



Prémio IF  
Design