PRODUKTINFORMATION

# OMIKRON TWIN

## 9958FTP250P65

EAN 4031582316988




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Omikron twin |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | ähnlich EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 3000 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 2400 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 4500 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 325 mm |
| Gesamtbreite | 154 mm |
| Gesamtgewicht | 21,11 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Schmiedeeisen, schwer |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Farbe | Transparente Beschichtung |
| Lubrication nipple | 1 |
| Dom Durchmesser | 160 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Gusseisen |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Honiggelb (RAL1005) |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 250 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Breite des Radkörpers | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte |
| Plattenlänge | 200 mm |
| Plattenbreite | 160 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 120 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 160 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 120 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Bestellnummer 00801478

**Produktzeichnungen**

