

OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766
Bestellnummer 00803669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Omikron twin
Typ	Lenkrolle
Norm	ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1400 kg
Statische Tragfähigkeit	2700 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	230 mm
Gesamtbreite	189 mm
Gesamtgewicht	17,825 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Farbe	Transparente Beschichtung
Ausladung	55 mm
Schwenkradius	141 mm
Störkreis	282 mm
	✓
Dom Durchmesser	160 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte
Plattenlänge	200 mm
Plattenbreite	160 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	160 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766
Bestellnummer 00803669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

