

LINEA LIGHT

5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

EAN 4031582399073

Numéro de commande 00770560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	90 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	180 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	75.5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.16 kg

CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	65 mm
Diamètre d'encombrement	130 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------



LINEA LIGHT

5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

EAN 4031582399073

Numéro de commande 00770563

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

