

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501

Numer zamówienia 00835383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Delta central
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	550 kg
Nośność przy 6 km/h	440 kg
Nośność statyczne	1100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	225 mm
Szerokość całkowita	94 mm
Waga całkowita	3,89 kg

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
	miękki
	wypukły
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Ruch szary A (RAL7042)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Arkusz stalowy, ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane, Wzmacniane
łożysko obrotowe	łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	55 mm
Promień działania koła	135 mm
Zasięg działania koła	270 mm
Średnica kopuły	94 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką z centralnym blokowaniem
Długość płytki	142 mm
Szerokość płytki	110 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	77,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	13 mm

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501

Numer zamówienia 00835383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

