

AGILA TWIN

2970PJP050P30-11 TNL

EAN 4031582333541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	50 mm
Diamètre d'encombrement	100 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	18 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	70 mm
Poids	0.54 kg

AGILA TWIN

2970PJP050P30-11 TNL

EAN 4031582333541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

