

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

제품명	Agila twin
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
총높이	99 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	31 mm
회전 간섭	198 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	10 mm

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

