

KAPPA LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1020 kg
6 公里/小时的载重	850 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1700 kg
温度范围（最低）	-30 °C
最高温度范围	80 °C
总高	205 mm
总宽度	110 mm
总重量	4.24 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	58 mm
旋转半径	140 mm
转向干涉	280 mm
Lubrication nipple	1
圆顶直径	111 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397

订单号 00805766
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

