

LUMINA

A525POI040S70 8X15 TFR

EAN 4031582391374



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	10 kg
Statische Tragfähigkeit	20 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	50 mm
Gesamtbreite	38 mm
Gesamtgewicht	0,0235 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	40 mm
Breite der Lauffläche	6 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Polypropylen
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	36 mm
Störkreis	72 mm
Gewindedurchmesser	8 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben
Bundstift Durchmesser	8 mm
Bundstift Länge	15 mm