ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

AGILA TWIN

2975PJO050P40

EAN 4031582302813



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila twin
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	75 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	69 mm
Общая ширина	57 mm
Общий вес	0,28 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	77 mm
Поворотное соединение	155 mm
Диаметр купола	53 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	60 mm
Ширина пластины	60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	38 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	48 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	38 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	48 mm
Диаметр отверстия пластины	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975PJO050P40


EAN 4031582302813

Номер заказа 00031645

Чертежи изделия







© Copyright 2026 TENTE International GmbH