



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	120 kg
Conducteur d'électricité	Oui
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	118 mm
Largeur totale	82 mm
Poids	0,62 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Blanc gris (RAL9002)
Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide, conducteur d'électricité
Bandage	Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur du bandage de roue	Gris ardoise (RAL7015)
Couleur de la roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm
Largeur du corps de roue	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

LINEA

5940XSC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352467



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award