INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

INTEGRAL TWIN

2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral twin
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Norme	similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	Oui
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	1,2 kg
Certification	Testé et contrôle par Tüv Süd

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	37,5 mm
Rayon d'encombrement	100 mm
Diamètre d'encombrement	200 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes de précision, étanche
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	12 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm
Note	Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

German Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL TWIN

2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



German Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH