

## LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	56 mm
全幅	54 mm
総重量	0.065 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	トラフィックグレー-A (RAL7042)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	10 mm
ボディ幅	10 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	20 mm
旋回半径	52 mm
旋回径	104 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	8 mm

# LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

