



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	120 kg
Статичен Товароносимост	240 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	124 mm
Обща ширина	82 mm

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	20 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	32 mm
Радиус на завъртане	90 mm
Интерференция при завъртане	180 mm
Диаметър на купол	52 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ
Дължина на плаката	95 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	72 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	76 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	44,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	52 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# LINEA

5940UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---



Deutscher  
Дизайн  
Club



Награда  
Interzum



IF награда за  
Дизайн