# INTEGRAL TWIN

## 2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730

Numéro de commande 00062377

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Integral twin |
| Capacité de charge à 3 km/h | 125 kg |
| Capacité de charge à 4 km/h | 125 kg |
| Conducteur d'électricité | yes |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 375 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 129 mm |
| Largeur totale | 63 mm |
| Poids | 1.06 kg |
| Certification | Testé et surveillé par TÜV Süd |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 31 mm |
| Rayon d'encombrement | 85 mm |
| Diamètre d'encombrement | 170 mm |
| Diamètre du dôme | 61.5 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 15 mm |
| Largeur du corps de roue | 15 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 32 mm |
| Longueur de la vis | 51 mm |
| Position de la tige filetée | 7 mm |
| Nombre de trous de fixation | 4 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730

Numéro de commande 00063377

**Dessins du produit**

