

## LINEA

5947XSP100P50 RAL9002

EAN 4031582352238



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	120 kg
導電性	✓
静荷重	240 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	124 mm
全幅	82 mm

## 車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	32 mm
旋回半径	108 mm
旋回径	216 mm
ドーム径	52 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長 (最小)	56 mm
プレート穴長 (最大)	61.5 mm
プレート穴幅 (最小)	46.5 mm
プレート穴幅 (最大)	51.5 mm
プレート穴径	8.5 mm

ドイツデザイナー  
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

# LINEA


5947XSP100P50 RAL9002

EAN 4031582352238



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面



ドイツデザイナー  
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞