



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Novatech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 500 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 400 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 1000 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,87 kg                       |

#### WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Staal, ijzer          |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager                         | Precisiekogellagers   |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)  |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes       |
| Diameter                      | 80 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 54 mm                 |
| Asgatdiameter                 | 20 mm                 |
| Naaflengte                    | 54 mm                 |
| Breedte wielkern              | 54 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D            |
| Type lager                    | 6204                  |

