

AGILA

2477PIP075P30-11

EAN 4031582361995

Número de pedido 00060573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila
Tipo	Rueda giratoria con Freno total
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	60 kg
Capacidad de carga estática	120 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	100 mm
Peso total	0,31 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
	blando
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, sin marcas
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Desplazamiento	24 mm
Radio de giro	80 mm
Interferencia de giro	160 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	11 mm
Sugerencia	Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud.

AGILA

2477PIP075P30-11

EAN 4031582361995

Número de pedido 00060573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

