

LEVINA

5377XSP125P30-13

EAN 4031582359206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleur ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina
Type de boîtier	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	161 mm
Poids global	0,647 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Dureté du Bandage (D)	40 Shore D

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Slim
Pivot	Deux courses de billes
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	100,5 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

Prix Universal
DesignDeutscher
Designer
Club

LEVINA


5377XSP125P30-13

EAN 4031582359206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES



Prix Universal
Design



Deutscher
Designer
Club