

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Agila stainless
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	69 mm
Largura geral	43 mm
Peso geral	0,2 kg

SUPORTE

Material da caixa	Aço inoxidável, médio
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Aço inoxidável
Offset	24 mm
Raio giratório	70 mm
Interferência giratória	140 mm
Material brake pedal	poliamida
Diâmetro do dome	41 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso
Cor da Roda	Cinza prateado (RAL7001)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	19 mm
Largura do corpo	19 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação quadrada
Comprimento da placa	60 mm
Largura da placa	60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	38 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	48 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	38 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	48 mm
Diâmetro do furo da placa	6,3 mm

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Número de encomenda 00036676

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

