

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	88 mm
全幅	65 mm
総重量	0.28 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	10 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	30 mm
旋回半径	73 mm
旋回径	146 mm
ドーム径	45 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

