

LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●●

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nome do produto | Linea |
| Tipo | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 130 kg |
| Aço inoxidável | ✓ |
| Capacidade de carga estática | 260 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Altura total | 148 mm |
| Largura geral | 82 mm |

RODA

| | |
|----------------------------|--|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 20 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor | Cinzento branco (RAL9002) |
| Offset | 40 mm |
| Raio giratório | 129 mm |
| Interferência giratória | 258 mm |
| Diâmetro do dome | 52 mm |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 95 mm |
| Largura da placa | 70 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 50 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

Clube
Design
DeutscherPrémio
InterzumPrémio IF
Design

LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

